

# **MC-910L**

Innovation

G-Laser Mouse

user's manual



**MODECOM**

Innovation G-Laser Mouse

# MC-910L




Innovation G-Laser Mouse

Thank you for choosing a high quality computer mouse MC-910L.

## Package Contents

- G-Laser Mouse • Instruction Manual

## The Description for Each Part



## The Feature

### Scroll wheel

- Scrolling up & down for vertical bar control

### **Double Lens Technology**

- 100% Eye Safety • High Quality Lens • Super sensitivity for working on almost 99% surfaces

### **Multi Function**

- To combine function of Internet Page forward and backward
- Just click the multi function key, you can feel the convenience of internet browsing

### **Hardware Installation**

#### **• How to connect your mouse:**

1. Plug the USB Interface plug into the USB port of PC or Notebook

### **Q & A**

Q: What's G-Laser mouse and what's the feature for G-Laser?

1. It can work on almost 99% surfaces.
2. It can work wherever you work so the performance is around 30x than standard optical mouse.
3. The G-Laser mouse utilizes the brand new technology - Double Lens technology which is more convenient at work.

Innovation G-Laser Mouse

# MC-910L

PL


Innovation G-Laser Mouse

Dziękujemy za wybór wysokiej jakości myszy MC-910L.

## Zawartość opakowania

- Mysz • Instrukcja obsługi

## Opis części



## Cechy

### Kółko przewijania

- przewijanie do góry i do dołu pionowych pasków przewijania w przeglądarkach internetowych, oknach explorera, itp.

## **Technologia Podwójnych Soczewek**

- 100% bezpieczeństwa dla oczu • doskonała jakość soczewek • wysoka czułość myszy (stworzona do pracy na niemal 99% różnych powierzchni).

## **Wielofunkcyjność**

- przyciski „Dalej” i „Wstecz” do przeglądania m.in. witryn www, katalogów • wystarczy jedno kliknięcie przycisku multimedialnego aby poczuć wygodę przeglądania stron www.

## **Podłączenie**

### **• Jak podłączyć mysz:**

1. Wtyczkę USB myszy podłącz do wolnego portu USB w twoim komputerze.

## **Pytania i odpowiedzi**

Q: Czym jest myszka G-Laser i czym jest funkcja G-Laser?

1. Może pracować na 99% różnych powierzchni.
2. Może pracować gdziekolwiek chcesz, więc jej funkcjonalność jest 30x większa od standardowej myszy optycznej
3. Mysz G-Laser posiada najnowszą technologię – Podwójnych Soczewek (Dual Lens) – dzięki której jest dużo bardziej dokładna niż standardowa mysz optyczna.

Innovation G-Laser Mouse

# MC-910L




Innovation G-Laser Mouse

Köszönjük, hogy a magas minőségű MC-910L egeret választotta.

## A csomag tartalma

- G-Laser Mouse • Használati útmutató

## A részek leírásai:



## Jellemzők:

### Gördítő kerék

- Fel-le gördítés, függőleges böngészés.

**Dupla lencsés technológia:**

- 100% Szemkímélő
- Magas minőségű lencsék
- Szuper érzékenység, ami lehetővé teszi a működést szinte minden felületen

**Multifunkciók:**

- Az Internet oldalak előre és vissza lapozásának kombinációja
- Csak egy kattintás a multifunkciós kapcsolón, és élvezheti a kényelmes internet böngészést

**A termék beüzemelése:**

- Az egér csatlakoztatása:

1. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a számítógép vagy notebook USB portjához.

**Kérdések és válaszok:**

Kérdés: Mi az a G-Laser egér és mi a G-Laser jellemzője?

1. Szinte minden felületen működik.

2. Bárhol is dolgozik, mindenhol használhatja, így szinte 30-szor jobban kihasználhatja, mint egy hagyományos optikai egeret.

3. A G-Laser egér kiaknázza az új technológiák kínálta lehetőségeket – a Dupla lencsés technológia kényelmes munkavégzést biztosít.

Innovation G-Laser Mouse

# MC-910L




Innovation G-Laser Mouse

Děkujeme Vám za to, že jste si zvolili kvalitní myš MC-910L.

## V dodávce

- Myš • Návod k použití

## Popis ovládacích prvků



## Vlastnosti

### Kolečko rolování

- rolování nahoru a dolů pro svislé pasky rolování v internetových prohlížečích, oknech exploreru apod.

## **Technologie dvojitých čoček**

- 100 % bezpečnosti pro oči
- výborná kvalita čoček
- vysoká citlivost myši (vhodná pro práce na skoro 99% různých povrchů)

## **Multifunkčnost**

- tlačítka „Dál“ a „Zpět“ pro prohlížení mj. www stránek, katalogů
- stačí pouze jedno zmačknutí multimediálního tlačítka, aby se převedl o pohodlí prohlížení www stránek

## **Zapojení**

### **Jako zapojit myš:**

1. USB konektor myši zapojte na USB rozhraní vaší počítače

### **Otázky a odpověď:**

Q: Co je to myš G-Laser a funkce G-Laser?

1. Vhodná pro práce na skoro 99% různých povrchů.
2. Může pracovat na libovolném místu, proto jej funkčnost je 30x větší něž obyčejné optické myši.
3. Myš G-Laser je vybavená nejmodernější technologií – dvojité čočky (Dual Lens) – a proto je přesnější něž obyčejná optická myš.

Innovation G-Laser Mouse

# MC-910L




Innovation G-Laser Mouse

Ďakujeme Vám za to, že ste si zvolili kvalitnú myš MC-910L.

## V dodávke

- Myš • Návod na použitie

## Popis ovládacích prvkov



## Vlastnosti

### Kolečko rolovania

- rolovanie hore a dole pre zvislé pásky rolovania v internetových prehliadačoch, oknách exploreru apod.

## **Technológia dvojitych šošoviek**

- 100 % bezpečnosti pre oči
- výborná kvalita šošoviek
- vysoká citlivosť myši (vhodná pre práce na skoro 99% rôznych povrchoch)

## **Multifunkčnosť**

- tlačítka „ďalej“ a „späť“ pre prehliadanie napr. www stránok, katalógov
- stačí len jedno stlačenie multimediálneho tlačítka, aby sa presvedčiť o pohodlí prehliadania www stránok

## **Zapojenie**

### **Ako zapojiť myš:**

1. USB konektor myši zapojte na USB rozhranie vášho počítača

### **Otázky a odpovedí:**

Q: Čo je to myš G-Laser a funkcia G-Laser?

1. Vhodná pre prácu na skoro 99% rôznych povrchoch.
2. Môže pracovať na ľubovoľnom mieste, preto jej funkčnosť je 30x väčšia ako obyčajnej optickej myši.
3. Myš G-Laser je vybavená najmodernejšou technológií – dvojitej šošovky (Dual Lens) – a preto je presnejšia ako obyčajná optická myš.

#### **ENVIRONMENT PROTECTION:**



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 110gs

#### **OCHRONA ŚRODOWISKA:**



Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcje wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 110gs

#### **KÖRNYEZETVÉDELEM:**



Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvénél megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékkel kezelní. A terméket általában az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére - A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékeltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tiszítő üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 110gs

#### **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:**



Toto zařízení je označené dle Směrnice Evropské unie č. 2002/96/EU tykající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separované zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Opatřené zařízení lze odvezdat do osobitných sběrnych středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí tykajících se likvidaci odpadů. Podrobné informace tykající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladistě odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 110gs

#### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA:**



Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separované zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť pripadným negatívnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrené zariadenie je treba odvodať do osobitných zbernych stredisk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobnejšie informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklaide odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakupili výrobok. Hmotnosť: 110gs