

[PL]

MODECOM MC-BM6 to propozycja myszy bezprzewodowej wykorzystującej interfejs Bluetooth. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że obecnie wiele komputerów wyposażonych jest w wbudowany moduł Bluetooth, dzięki czemu nie jest konieczne korzystanie z dodatkowego odbiornika.

Sensor myszy umożliwia pracę z rozdzielczością 1600 DPI (2 tryby pracy: 800/1600DPI) przelączane specjalnym przyciskiem na myszy).

Myszki MC-BM6 pokryte są specjalną matową powłoką, która zapewnia pewny chwyt urządzenia oraz sprawia, że jego trzymanie w dłoni to czysta przyjemność.

Podłączenie

1.) Otwórz schowek na spodzie myszy.

2.) Umieść baterię w myszy zgodnie z rysunkiem znajdującym się na dnie schowka baterii.

3.) Przetaw przełącznik na spodzie myszki w pozycję „ON”.

4.) Naciśnij przycisk „Connect” na spodzie myszy. Spowoduje to ustawienie myszki w tryb umożliwiający wykrycie jej przez komputer (proces parowania urządzeń).

5.) Na komputerze uruchom oprogramowanie odpowiedzialne za komunikację Bluetooth, a następnie dodaj nowe połączenie/urządzenie Bluetooth.

6.) Przeprowadź proces dodawania nowego urządzenia Bluetooth zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Twoje oprogramowanie.

7.) Urządzenie jest gotowe do pracy.

[SK]

Myš MODECOM MC-BM6 využíva rozhranie Bluetooth, zabudované v mnohých moderných osobných počítačoch a preto nevyžaduje použitie ďalšieho prijímača pre myš.Optický senzor ponúka rozlíšenie 1600 DPI (2 režimy: 800/1600 DPI) prepínateľné špeciálnym tlačidlom). Kryt na MC-BM6 so špeciálnym povrchom zaisť pevné uchopenie a pohodlnú prácu.

Kryt na MC-BM6 se speciálním povrchem zajišť pevné uchopení a pohodlnou práci.

Prípojenie

1). Otvorte kryt na batérii na spodnej strane myši

2). Vložte batériu, ako je znázornené na obrázku na spodnej strane priestoru pre batérie.

3). Presuňte prepínač do polohy ON.

4). Stlačte tlačidlo „Pripojit“ na spodnej strane myši. Myš sa prepne do módu „viditeľnosti“, ktorý následne umožní počítaču detekovať ju aby sa mohol uskutočniť proces párovania.

5). Spustite na svojom PC správu Bluetooth a pridajte nové Bluetooth zariadenie.

6). Prejdite celý proces párovania podľa pokynov zobrazených v PC až do konca.

7). Zariadenie by malo byť pripravené k práci.

[GB]

MODECOM MC-BM6 is making use of Bluetooth interface. Such solution allows you to make use of Bluetooth communication module that can be often found built-in in many of modern PCs and therefore doesn't require you to use any additional receiver for your mouse.

Optical sensor of the mouse offers resolution of 1600 DPI (2 modes: 800/1600DPI) switchable with special key on the mouse).

Whole mouse is cover with special coating that assure firm grip of the mouse and makes working with it a pleasure.

Connection

1.) Open the battery compartment on the bottom of the mouse

2.) Insert the battery as shown on the diagram on the bottom of battery compartment.

3.) Move the switch to the "ON" position.

4.) Press the "Connect" button on the bottom of the mouse. This will put your mouse in the "discoverable" mode, allowing the mouse to be detected by your PC for pairing process.

5.) Start your PC's Bluetooth management software and add new Bluetooth connection/device.

6.) Go through the pairing process accordingly to the instructions displayed by your software.

7.) Device should be ready to work.

[DE]

MODECOM MC-BM6 - schnurlose Maus mit einer Bluetooth-Schnittstelle. Als Vorteil einer solchen Lösung gilt, dass bei zahlreichen PC's derzeit das Bluetooth-Modul standardmäßig eingebaut wird. Dadurch besteht keine Notwendigkeit einen zusätzlichen Empfänger benutzen zu müssen.

Mit dem Maussensor kann bei der Auflösung von 1600 DPI gearbeitet werden (2 Betriebsmodi: 800/1600DPI, die mit einer speziellen Maustatse umgeschaltet werden).

Die MC-BM6-Mäuse verfügen über eine spezielle Mattbeschichtung, die sie grifffest macht und bewirkt, dass sie sehr angenehm in der Hand liegt.

Optický senzor nabízí rozlíšení 1600 DPI (2 režimy: 800/1600 DPI) přepínatelné speciálním tlačítkem).

Kryt na MC-BM6 se speciálním povrchem zajišť pevné uchopení a pohodlnou práci.

Prípojení

1). Otevřete kryt na baterii na spodní straně myši

2). Vložte baterii, jak je znázorněno na obrázku na spodní straně prostoru pro baterie.

3). Přesuňte přepínač do polohy ON.

4). Stiskněte tlačítko „Pripojit“ na spodní straně myši. Myš se přepne do módu „viditelnosti“, který následně umožní počítači detekovat ji aby se mohl uskutečnit proces párování.

5). Spusťte na svém PC správu Bluetooth a přidejte nové Bluetooth zařízení.

6). Přejděte celý proces párování podle pokynů zobrazených v PC až do konce.

7). Zařízení by mělo být připraveno k práci.

[HU]

MODECOM MC-BM6 egy Bluetooth kommunikációra alkalmas eszköz. Mint minden Bluetooth eszköz ez is képes közvetlenül kommunikálni a számítógéppel melyben beépített Bluetooth vevő van, így nincs szükség külön vevőegységre, hogy használni tudja az egeret.

Az optikai szenzor maximum 1600 DPI (2 módban használható: 800/1600DPI) amely kapcsolható egy speciális gombbal az egéren). Az egér nano vevővel készült ami a legkényelmesebb megoldás a vezeték nélküli egerek terén. Az egész egeret egy speciális bevonat borítja, így is megkönnyítve a munkát ami örömet fog okozni önnek.

Kapcsolódás

1.) Nyissa ki az elemtartó ajtót az egér alján.

2.) Tegye be az elemet ahogy az ábra is mutatja.

3.) Move the switch to the "ON" position.

4.) Nyomja meg a "Connect" gombot az egér alján. Ezzel az egér "elérhetővé" válik a gépe számára, így könnyen megtalálható less a párosításnál.

5.) Indítsa el a számítógépén a Bluetooth programot és adjon hozzá egy új eszközt.

6.) Vigye végig a párosító programot lépésenként ahogy a program kéri.

7.) Az eszköz készen áll a működésre

[RO]

MODECOM MC-BM6 este o propunere de mouse fără fir care utilizează interfața Bluetooth. Un avantaj al acestei soluții este faptul, că în prezent numeroase calculatoare sunt echipate cu un moduł Bluetooth, datorită căruia nu este necesară utilizarea unui receptor suplimentar.

Senzorul mouse-ului oferă posibilitatea de operare la o rezoluție de 1600 DPI (2 moduri de operare: 800/1600DPI care sunt comutate prin intermediul uni buton pe mouse).

Mouse-urile MC-BM6 sunt acoperite cu un înveliș mat special, care garantează o apucare sigură a echipamentului și face ca ținerea acestuia în mână să fie o adevărată plăcere.

[RU]

MODECOM MC-BM6 – это высококачественная беспроводная мышка, использующая технологию интерфейса Bluetooth.

Достоинством такого продукта является ныне используемый и встроенный модуль Bluetooth, благодаря которому использование дополнительного приемника не является обязательным.

Сенсор мышки позволяет работать с разрешением 1600 DPI (2 режима работы: 800/1600DPI). Для переключения DPI служит удобная кнопка, расположенная на верхней крышке устройства.

Верхняя часть мышки покрыта специальной оболочкой, которая гарантирует хороший захват устройства и создает впечатление, что при держании в руках - это одно удовольствие.

Подключение

1.) Откройте крышку отсека на нижней части мышки.

2.) Поместите батарейку внутрь мышки, как показано на рисунке.

3.) Переставьте переключатель мышки, находящийся в нижней части, в положение „ON”.

4.) Нажмите на кнопку „Connect” в нижней части мышки. За этим следует установка мышки в режиме, позволяющим распознание мышки компьютером.

5.) Установите на компьютере программу, отвечающую за соединение с Bluetooth, а затем добавьте новое подключение / устройство Bluetooth.

6.) Выполните процесс добавления нового устройства Bluetooth согласно инструкциям по использованию программного обеспечения.

7.) Устройство готово к работе.

[FR]

MODECOM MC-BM6 este o propunere de mouse fără fir care utilizează interfața Bluetooth. Un avantaj al acestei soluții este faptul, că în prezent numeroase calculatoare sunt echipate cu un moduł Bluetooth, datorită căruia nu este necesară utilizarea unui receptor suplimentar.

Senzorul mouse-ului oferă posibilitatea de operare la o rezoluție de 1600 DPI (2 moduri de operare: 800/1600DPI care sunt comutate prin intermediul uni buton pe mouse).

Mouse-urile MC-BM6 sunt acoperite cu un înveliș mat special, care garantează o apucare sigură a echipamentului și face ca ținerea acestuia în mână să fie o adevărată plăcere.

[HR]

MODECOM MC-BM6 je prijedlog bežičnog miša koji koristi interfejs Bluetooth. Prednost takvog rješenja je to da sada puno računala ima ugrađeni modul Bluetooth zahvaljujući čemu nije potrebno rabiti dodatni prijemnik.

Senzor miša omogućuje rad u rezoluciji 1600 DPI (2 načina rada: 800/1600DPI) prebacivanje pomoću posebne tipke na mišu).

Miševi MC-BM6 su presvučeni posebnim slojem bez sjaja koji osigurava dobro držanje uređaja u ruci, a ujedno i pruža ugodan osjećaj tijekom držanja u ruci.

Whole mouse is cover with special coating that assure firm grip of the mouse and makes working with it a pleasure.

Optical sensor of the mouse offers resolution of 1600 DPI (2 modes: 800/1600DPI) switchable with special key on the mouse).

Mouse-urile MC-BM6 sunt acoperite cu un înveliș mat special, care garantează o apucare sigură a echipamentului și face ca ținerea acestuia în mână să fie o adevărată plăcere.

Верхняя часть мышки покрыта специальной оболочкой, которая гарантирует хороший захват устройства и создает впечатление, что при держании в руках - это одно удовольствие.

Установка на компьютер программы, отвечающей за соединение с Bluetooth, а затем добавьте новое подключение / устройство Bluetooth.

Выполните процесс добавления нового устройства Bluetooth согласно инструкциям по использованию программного обеспечения.

Устройство готово к работе.

[SI]

MODECOM MC-BM6 je brezžična računalniška miška, ki uporablja Bluetooth vmesnik. Prednost takšne rešitve je, da ima danes že večina računalnikov že vgrajen Bluetooth modul, zaradi katerega nam ni več potrebno uporabljati dodatnega sprejemnika.

Senzor miške omogoča delo pri optični ločljivosti 1600 DPI (dva načina delovanja: 800/1600 DPI, preklop s posebno tipko na miški).

Miške MC-BM6 so pokrite s posebno motno prevleko, ki omogoča trden prijem in poskrbi, da je držanje miške prijetno.

Optický senzor nabízí rozlíšení 1600 DPI (2 režimy: 800/1600 DPI) přepínatelné speciálním tlačítkem).

Kryt na MC-BM6 se speciálním povrchem zajišť pevné uchopení a pohodlnou práci.

Установка на компьютер программы, отвечающей за соединение с Bluetooth, а затем добавьте новое подключение / устройство Bluetooth.

Выполните процесс добавления нового устройства Bluetooth согласно инструкциям по использованию программного обеспечения.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

[RU]

MODECOM MC-BM6 – это высококачественная беспроводная мышка, использующая технологию интерфейса Bluetooth.

Достоинством такого продукта является ныне используемый и встроенный модуль Bluetooth, благодаря которому использование дополнительного приемника не является обязательным.

Сенсор мышки позволяет работать с разрешением 1600 DPI (2 режима работы: 800/1600DPI). Для переключения DPI служит удобная кнопка, расположенная на верхней крышке устройства.

Верхняя часть мышки покрыта специальной оболочкой, которая гарантирует хороший захват устройства и создает впечатление, что при держании в руках - это одно удовольствие.

Установка на компьютер программы, отвечающей за соединение с Bluetooth, а затем добавьте новое подключение / устройство Bluetooth.

Выполните процесс добавления нового устройства Bluetooth согласно инструкциям по использованию программного обеспечения.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

[RU]

MODECOM MC-BM6 – это высококачественная беспроводная мышка, использующая технологию интерфейса Bluetooth.

Достоинством такого продукта является ныне используемый и встроенный модуль Bluetooth, благодаря которому использование дополнительного приемника не является обязательным.

Сенсор мышки позволяет работать с разрешением 1600 DPI (2 режима работы: 800/1600DPI). Для переключения DPI служит удобная кнопка, расположенная на верхней крышке устройства.

Верхняя часть мышки покрыта специальной оболочкой, которая гарантирует хороший захват устройства и создает впечатление, что при держании в руках - это одно удовольствие.

Установка на компьютер программы, отвечающей за соединение с Bluetooth, а затем добавьте новое подключение / устройство Bluetooth.

Выполните процесс добавления нового устройства Bluetooth согласно инструкциям по использованию программного обеспечения.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

[RU]

MODECOM MC-BM6 – это высококачественная беспроводная мышка, использующая технологию интерфейса Bluetooth.

Достоинством такого продукта является ныне используемый и встроенный модуль Bluetooth, благодаря которому использование дополнительного приемника не является обязательным.

Сенсор мышки позволяет работать с разрешением 1600 DPI (2 режима работы: 800/1600DPI). Для переключения DPI служит удобная кнопка, расположенная на верхней крышке устройства.

Верхняя часть мышки покрыта специальной оболочкой, которая гарантирует хороший захват устройства и создает впечатление, что при держании в руках - это одно удовольствие.

Установка на компьютер программы, отвечающей за соединение с Bluetooth, а затем добавьте новое подключение / устройство Bluetooth.

Выполните процесс добавления нового устройства Bluetooth согласно инструкциям по использованию программного обеспечения.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.

Устройство готово к работе.